


**Tube coaxial pour capteurs de niveau**

LR COAX TUBE NPT L1200



1 bride de fixation pour pièce de centrage

**Application**

Version	pour capteurs de niveau LR	
Température du fluide [°C]	-40...200	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Résistance à la dépression	-1000 mbar	-0,1 MPa

**Données mécaniques**

Poids [g]	645	
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 taroudage	
Raccord process	taroudage 3/4" NPT filetage extérieur	
Longueur L [mm]	1200	

**Remarques**

Unité d'emballage	1 pièces	
-------------------	----------	--