


Répartiteur

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)

Classe de protection III

Courant de sortie par module / emplacement [A] 2

Courant de sortie total [A] 2

Sorties

Technologie NPN

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

Température ambiante en mouvement [°C] -5...60

Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)

Données mécaniques

Poids [g] 88

Boîtier rectangulaire

Type de montage Fixation par l'arrière

Dimensions [mm] 85,4 x 30 x 23,7

Matériaux boîtier: PBT GF20



Répartiteur

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M8

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires


Accessoires en option	Adaptateur pour rail DIN:, E73006
	Bouchon: M8, E73005

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement





Répartiteur

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

