

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝接线端子， 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...， 保险丝类型: G / 6.3 x 32， 标称工作电压: 400 V， 额定电流: 10 A， 接线方式: 螺钉连接， 额定接线容量: 1.5 mm²， 接线容量： 0.5 mm²- 16 mm²， 安装方式: NS 35/7,5， NS 35/15， NS 32， 颜色: 黑色

优势

- 用于防爆保护的保险丝接线端子

商业数据

订货号	3073966
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1235
产品关键代码	BE1235
GTIN	4046356343138
单件重量（含包装）	34.756 g
单件重量（不含包装）	34.756 g
原产地	PL

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 保险丝接线端子



3073966
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073966>

技术数据

产品属性

产品类型	保险丝端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

保险丝类型	玻璃 / 陶瓷 / ...
额定浪涌电压	4 kV
额定条件下的最大功耗	2.43 W
保险丝	G / 6.3 x 32

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	16 mm²

层 1 上 1 下 1

螺纹	M4
紧固扭矩	1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度	11 mm
塞规	B6
连接符合标准	IEC 60947-7-3
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG	20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 16 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm² ... 10 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 刚性	10 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 柔性	10 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.5 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.5 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.5 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 10 mm²
标称电流	10 A
最大负载电流	10 A
额定电压	400 V 800 V (作为分断端子)

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 保险丝接线端子



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073966>

额定横截面	1.5 mm ²
-------	---------------------

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ex II 3 GD Ex ec IIC Gc
工作温度范围	-50 °C ... 125 °C
Ex认证附件	1205066 SZS 1,0X4,0 VDE
	1201442 E/UK
额定绝缘电压	250 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	275 V
额定电流	10 A
最大负载电流	10 A

Ex 连接数据 概述

扭矩范围	1.5 Nm ... 1.8 Nm
额定横截面	16 mm ²
额定接线容量AWG	6
刚性接线容量	0.5 mm ² ... 16 mm ²
接线容量AWG	20 ... 6
柔性接线容量	0.5 mm ² ... 16 mm ²
接线容量AWG	20 ... 6
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根横截面相同的导线，AWG刚性	20 ... 10
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根横截面相同的导线，AWG柔性	20 ... 10

尺寸

宽度	12 mm
高度	62 mm
NS 32深度	62.2 mm
NS 35/7,5深度	57.2 mm
NS 35/15深度	64.7 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA

机械特性

机械参数

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 保险丝接线端子



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073966>

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-3
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 保险丝接线端子


3073966

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073966>



图纸

电路图



UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 保险丝接线端子



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073966>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073966>

 ATEX 认证ID: KEMA10ATEX0096U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	10 A	-	0.5 - 16

 IECEX 认证ID: IECEX KEM10.0054U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	10 A	-	0.5 - 16

 CCC 认证ID: 2020322313000632				
---	--	--	--	--

 UKCA-EX 认证ID: DEKRA 22UKEX6025U				
---	--	--	--	--

 EAC Ex 认证ID: KZ 7500525010101950				
--	--	--	--	--

UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - 保险丝接线端子



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073966>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3073966
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3073966>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn