

X342e

Proiezione luminosa



- **Proiettore XGA luminoso - 3700 lumen ANSI**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio chiaro e potente - altoparlante da 10 Watt**
- **Leggero e portatile**

Proietta presentazioni vivaci e brillanti in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, il X342e vanta colori straordinari, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per offrire un basso costo totale di gestione.

Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante incorporato e USB Power. Perfetto per collegare dongle HDMI come Optoma HDCast Pro e Google Chromecast o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate chiare con audio. Il proiettore portatile e leggero può essere installato o trasportato per le riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3.700 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	203
Durata Lampada (ore)	6000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.94:1 - 2.16:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.85 ~ 24
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portog (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Peso netto	3kg
Dimensioni	316 x 244 x 108

