

## DCS7485T2-QW

Scie à table XR FLEXVOLT 54V 2Ah Li-Ion Brushless 210 mm



5035048645789



### Description du produit :

Régime à vide (tr/min) : 5800 Ø lame /alésage (mm) : 210 / 30 Inclinasion de la lame (°) : -3 / 48 Cap. de coupe à 90° / 45° (mm) : 65 / 45 Capacité longitudinale max. (mm) : 610

### Fonctionnalités et avantages du produit :

- AUTONOMIE PROLONGÉE : 92 m de panneaux OSB de 19 mm coupés en une seule charge avec une batterie FLEXVOLT de 6 Ah
- GARANTIE 3 ANS : outils couverts par une garantie étendue, sous réserve d'enregistrement
- SYSTÈME FLEXVOLT XR 54V SANS FIL : puissance du filaire, liberté du sans fil
- MOTEUR BRUSHLESS XR FLEXVOLT 54V : plus de puissance et d'autonomie
- GRANDE CAPACITÉ DE COUPE : 610 mm du côté droit de la lame et 318 mm du côté gauche
- DESIGN COMPACT : son poids de 22 kg et sa taille optimale font de cette scie la plus portable de sa catégorie
- PIGNONS & CRÉMAILLÈRES : verrouillage du guide à l'avant et à l'arrière et graduations très lisibles pour une scie facile à utiliser et extrêmement précise
- ARCEAU DE SÉCURITÉ EN ACIER : protège la scie contre les chutes et les impacts sur le chantier
- TABLE EN FONTE : conçue pour assurer précision et exactitude
- PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES : assure une performance élevée dans les bois durs, secs ou gelés
- VERROUILLAGE FACILE DU BISEAU : verrouillage rapide du biseau avec graduations très lisibles pour des ajustements rapides et précis

### Spécifications techniques :

- Capacité de la batterie [Impérial] : 6,0 Ah
- Tension : 54 V
- Poids (y compris la batterie) : 23 Kg
- - Profondeur maximale de coupe : 65 mm
  - Alésage de la lame : 30 mm
  - Diamètre de la lame : 210 mm
  - - Capacité maximale en délignage [droite] : 610 mm
    - Taille de la table : 485 x 485 mm
    - - Capacité maximale en délignage

### Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

### Éléments inclus :

- Batteries (x2)
- Chargeur (x1)
- Lame carbure 24 dents (x1)
- Guide d'onglet (x1)
- Clés pour le montage de la lame (x2)
- Guide parallèle (x1)
- Adaptateur pour captage des poussières (x1)
- Poussoir (x1)

[gauche] :  
318 mm

- Épaisseur  
de la  
lame de  
scie : 1.8  
mm

## DCS7485T2-QW

Scie à table XR FLEXVOLT 54V 2Ah Li-Ion Brushless 210 mm

5035048645789



Produit faisant partie de la composition DCS7485T2-QW

Ref	Titre
DCB118-EU	XR 8A Charger
DCB546-EC	XR FLEXVOLT 6.0AH BATTERY
DCS7485T2-EC	54V XR TABLE SAW BARE UNIT TO KIT
N037466	SAC
N816302	LABEL BARCODE DCS7485T2-QW TY3