

特点

- 高性能系留螺柱穿过螺栓锚 Anchor
- 贯穿螺栓是一 Anchor C20 或 25 级以上的非开裂混凝土
- 提供各种尺寸
- eta 选项 7 已批准 ET
- 快速牢固地安装
- 316-316 级不锈钢 - 耐腐蚀 A4
- 适用于混凝土、超过 20N / mm²

RS Pro Anchor M8 、固定孔直径 8mm 、长度 50mm

RS 号: 622-1922



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro A4 pro-316 级不锈钢材质的系留螺柱直通螺栓锚。这种直通螺栓适用于带的混凝土 压缩强度大于 20N / mm²

不锈钢贯穿螺栓系列包括以下尺寸：

[622-1922](#) - M8x50

[622-1944](#) - M8x75

[622-1950](#) - M8x95

[622-1966](#) - M10x85

[622-1972](#) - M10x125

[622-1994](#) - M12x85

[622-1988](#) - M12x100

[622-2004](#) - M12x145

[622-2010](#) - M16x125

[622-2105](#) - M16x175

一般规格

螺纹尺寸	M8
类型	固定螺柱直通螺栓锚 Anchor
材料	不锈钢
应用	室外座椅；扶手；护栏；仓库货架；立面系统
等级	316 A4

机械规格

长度	50mm
固定孔直径	8mm
最大固定厚度	5mm
眼内径	10; 12; 17mm
钩内径	8; 12; 16mm
内螺纹长度	15mm
最小孔深	45mm
螺纹长度	10mm
螺纹直径	10mm
锚长度:	80mm
最大夹具厚度	10mm
夹具间隙孔	12mm
嵌入深度	60mm
结构厚度	105mm
安装扭矩	30Nm
最大负载	77kg
边缘间隙	50mm
中心到中心的距离	100mm
标称拉伸强度	880N/mm ²
屈服强度	755N/mm ²
强调的横截面	39.6mm ²
阻力矩	35 ³
抗弯曲特性	37Nm

操作环境规格

最低温度电阻	-40°C
最高耐温性	80°C

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------