
**NKIB5906-XL**

Roulement combiné à aiguilles et à billes

Roulements combinés à aiguilles et à billes
NKIB, butée à double effet

X-life

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	47 mm	Diamètre extérieur
B	25 mm	Largeur
C _r	28.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	35.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	5.900 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	11.200 N	charge stat. de base, axiale
C _{ur}	6.600 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{ua}	510 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	12.700 1/min	vitesse limite
n _{gr}	10.000 1/min	Vitesse de base
≈m	141,25 g	Poids

Dimensions

F	35 mm	Diamètre de piste bague intérieure
C	23 mm	Largeur, bague extérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement