



Skjermarm PRO for 1 skjerm, veggfeste

Artikkelnummer	508923	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sølv	Salgsenhet EAN	4005546998442
Emballasjeeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	1074 G
Base EAN	4005546998442	Opprinnelsesland	DE



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Veggmontert skjermfeste for 1 skjerm
- Skjermvinkelen og -posisjonen kan justeres enkelt og individuelt for å muliggjøre fleksibelt arbeid og presentasjoner
- Kan roteres 360° for arbeid i stående eller liggende modus
- Enkel montering med medfølgende verktøy for sikker veggmontering
- Universelt VESA-feste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- For standard eller buede skjermer fra 21" til 27" (53,34 cm til 68,58 cm) som veier 3 til 8 kg
- 10 års garanti
- Produsert i Tyskland
- Materialer av høy kvalitet for lang levetid: Aluminium og førsteklasses plast
- Miljøvennlig i henhold til ISO 14021

Skjermarm PRO for 1 skjerm, veggfeste

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	130
Utvendig høyde (mm)	120
Utvendig dybde / lengde	140 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	1 Monitor(s)
Brand / Varemerke	DURABLE
Skjermstørrelse på Monitor	53.3 cm (21") - 86.4 cm (34")
Egnet for buede skjermer	ja
Displayet kan roteres (°)	360
Justerbart display som kan låses på plass	Nei
Monitor / Skjermens dreieområde	200° horisontalt
Monitor Trinnløs justerbar helning	+ 85° / - 25°
Høydejustering fra til	Nei
Mulighet for bevegelse	Roterer, vipper, svinger
Kabelhåndtering	ja
Maks. belastningskapasitet	Hver 3 - 8 kg
VESA-standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montering	Enkel montering
Garanti	10 år
Opprinnelsesland	Produsert i Tyskland
Type base / feste	Veggmontering