

BRIDGE-PT-4-1M - 跨接块

1049409

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049409>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

3相回路桥接，可用于4个CONTACTRON模块，采用插拔式连接，壳体厚度22.5 mm，连接电缆长度：1 m



商业数据

订货号	1049409
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK74Z1
产品关键代码	DK74Z1
GTIN	4055626660974
单件重量（含包装）	159.77 g
单件重量（不含包装）	146.14 g
原产地	DE

BRIDGE-PT-4-1M - 跨接块

1049409
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049409>



技术数据

产品属性

产品类型	环路桥接件
产品系列	CONTACTRON

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
----	---------------


BRIDGE-PT-4-1M - 跨接块

1049409

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049409>



图纸



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049409>



UL 认证
认证ID: FILE E 172140



cUL Listed
认证ID: FILE E 172140



cUL Listed
认证ID: E228652



UL 认证
认证ID: E228652

BRIDGE-PT-4-1M - 跨接块

1049409
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049409>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

BRIDGE-PT-4-1M - 跨接块

1049409

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049409>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn