

## Pneum. contact metal ID 3 male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 000 6303                                                                |
| 规格     | Pneum. contact metal ID 3 male                                                |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09140006303">https://harting.com/09140006303</a> |

### 标识

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 类别     | 插针                                                              |
| 插针类型   | 气动针                                                             |
| 插针端子介绍 | 不带止阀<br>直式                                                      |
| 特点     | 无需关闭的 Han® 气动插针适合在真空中使用。( 极限值 : 100 mbar = 100 hPa ≈ 约 90% 真空 ) |

### 版本

|      |     |
|------|-----|
| 公母类型 | 公头  |
| 制造过程 | 车削针 |

### 技术参数

|      |                |
|------|----------------|
| 极限温度 | -40 ... +85 °C |
| 工作压力 | ≤10 bar        |
| 管内径  | 3 mm           |

### 材料特性

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 材料 ( 插针 )        | 黄铜                  |
| 材料(密封件)          | HNBR ( 水合丁腈橡胶 )     |
| RoHS             | 符合豁免标准              |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态           | 符合豁免标准              |
| China RoHS       | 50                  |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                 |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质   | 有                                    |
| REACH SVHC 物质   | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号    | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| 加州 65 号提案物质     | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质     | 铅<br>镍                               |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
|----------|------------------------------------------------------------|

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 10                 |
| 净重          | 1.3 g              |
| 原产国         | 罗马尼亚               |
| 欧洲海关关税号     | 39269097           |
| GTIN        | 5713140189270      |
| eCl@ss      | 27440204 工业插头连接器接触 |
| ETIM        | EC000796           |
| UNSPSC 24.0 | 39121522           |