



Coupures



Applications légères

## Gant ultra-léger ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3/ EN ISO C - 20 % plus léger\* avec une résistance à la coupure 2 fois supérieure\*\*

- Confort accru** : Le HyFlex® 11-561, de conception ultra-légère, est 20 % plus léger tout en répondant aux normes ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 et EN ISO C\*.
- Défenses renforcées** : Résistance à la coupure 2 fois supérieure\*\* grâce au fil HPPE simple de nouvelle génération développé avec la technologie de résistance à la coupure INTERCEPT™ pour une protection fiable des mains.
- Durabilité accrue pour une utilisation prolongée** : La technologie FORTIX™ améliorée offre jusqu'à 20 % de résistance à l'abrasion supplémentaire pour une manipulation plus durable dans des conditions abrasives\*\*\*.
- Excellent prise en main** : le revêtement HyFlex 11-561 enduit sur la paume améliore la prise en main, tandis que l'entrejambe du pouce renforcé protège contre l'usure rapide.
- Certifié sans danger** : Les certifications Dermatest® et Oeko-Tex® garantissent que ces gants EPI sont respectueux de la peau et exempts de substances nocives.
- Compatible avec les écrans tactiles** : Permet au porteur de travailler avec plusieurs appareils à écran tactile tout en gardant ses gants.



\* Par rapport aux gants standard ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4 et EN ISO D

\*\* Par rapport aux gants similaires en fil HPPE standard

\*\*\* Par rapport à la version technologique précédente

### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie minière
- Énergie
- Secteur de l'après-vente automobile

### Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Assemblage final
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Assemblage et inspection de pièces
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-561

20% design plus léger\* avec une puissante protection contre les coupures

## Principales propriétés

- Conception ultra-légère :** 20% plus léger\* pour un confort et une dextérité inégalées
- Protection ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 et EN ISO C :** Offre une résistance à la coupure deux fois supérieure.
- Technologie FORTIX™ améliorée :** jusqu'à 20 % de durabilité en plus\*\*\*

\* Par rapport aux gants standard ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 et EN ISO C

\*\* Par rapport aux gants similaires en fil HPPE standard

\*\*\* Par rapport à la version technologique précédente

## Technologies



DMF free



Fibre glass free



Abrasion Resistance Technology




Cut Resistance Technology



<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

## Conformité REACH



STANDARD  
100  
1408033  
Centexbel

## Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-561	<b>Finition:</b> Paume enduite, Renfort pouce/index <b>Matériau de l'enduction:</b> Nitrile <b>Matériau du support:</b> Nylon, PEHP, Basalte, Spandex, Polyester <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	210-285 mm	Gris	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>  
Ansell Healthcare Products LLC  
105 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro, Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**