

HC-M-BS-M12 - 旋入式封盖

1046636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046636>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

旋入式封盖，螺钉连接材料：镀镍铜，连接螺纹：M12 x 1.5，颜色：银色



商业数据

订货号	1046636
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7DZX
产品关键代码	AF7DZX
目录页面	页码702 (C-2-2019)
GTIN	4055626643540
单件重量（含包装）	4.6 g
单件重量（不含包装）	4.48 g
原产地	DE

HC-M-BS-M12 - 旋入式封盖

1046636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046636>



技术数据

产品属性


产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
------	-------------

连接数据

紧固扭矩	5.3 Nm
------	--------

尺寸

尺寸图



长度	7.5 mm
连接螺纹长度	5 mm
接合螺母扳手规格	14 mm
六边形角度尺寸	14 mm
连接侧螺纹类型	M12 x 1.5
螺距	1.5 mm

材料规格

颜色	黄铜色
密封材料 O形圈	NBR
外壳表面材料	Ni
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

无卤素	否
-----	---

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP68
环境温度 (运行)	-20 °C ... 80 °C

HC-M-BS-M12 - 旋入式封盖




1046636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046636>

图纸

尺寸图



HC-M-BS-M12 - 旋入式封盖



1046636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046636>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-BS-M12 - 旋入式封盖

1046636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046636>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	f5ce2e9f-867b-47d7-b26e-74f3c3e496e8

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn