



QUALITÉ PROFESSIONNELLE. EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE.

IMPRIMANTES3700

MULTICOLORE ET
DÉCOUPE DE FORMES

Fonctionnalités améliorées
pour une utilisation sans faille

FORMES ET LETTRES



MULTICOLORE



CHANGEMENTS DE
CONSOMMABLES EN 20 S



Plus rapide. Plus d'options. Opération plus facile.

Donnez forme à vos étiquettes avec l'imprimante S3700.

Optimisez vos étiquettes avec ces fonctions avancées :

- ▶ Multicolore pour des étiquettes, des panneaux et des étiquettes non adhésives plus percutantes
- ▶ Massicot XY de précision facilitant la découpe des étiquettes incurvées
- ▶ Réglages automatiques pour que les cartouches de ruban durent jusqu'à 60 % plus longtemps
- ▶ Changements de consommables en 20 secondes et vitesse d'impression jusqu'à 127 mm par seconde
- ▶ Modèles d'étiquettes intégrés et plus de 600 symboles disponibles
- ▶ Impression d'étiquettes jusqu'à 101,6 mm de large.

**CONVIENT À TOUS LES
UTILISATEURS POUR CRÉER
PRATIQUEMENT N'IMPORTE
QUELLES ÉTIQUETTES, PANNEAUX
OU ÉTIQUETTES NON ADHÉSIVES**



CONFIGURATION
AUTOMATIQUE
Pas de calibrage, Installation
du consommable facile,
aucune expérience
nécessaire



CRÉEZ, IMPRIMEZ, COLLEZ
Modèles intégrés pour
améliorer la productivité



CONNEXION AISÉE
Logiciel PC et application
mobile pour plus de
flexibilité

IMPRIMANTES3700

PUISSANTE,
PRODUCTION PRÉCISE

Travail impeccable pour toutes les applications

Optimisez vos performances avec l'imprimante S3700 et les consommables Brady



SÉCURITÉ ET INSTALLATION

- ▶ ISO-7010 : avertissement, interdiction, obligation, incendie et évacuation, SGH, CLP, ADR, marquage de tuyauteries et instructions de danger.
- ▶ Optimisation multicolore pour plus d'impact et moins d'inconvénients
- ▶ Durabilité du matériau jusqu'à 10 ans en extérieur dans les environnements les plus extrêmes

LEAN MANAGEMENT

- ▶ Jauges, équipements, étalonnage, 5S, rayonnages, marquage au sol et bacs à pièces
- ▶ Plotter XY et massicot intégré pour découper parfaitement toutes les formes et lettres
- ▶ Application mobile pour concevoir et imprimer des étiquettes en déplacement

EXPLOITATION

- ▶ Travail en cours, contrôle de la qualité, codes-barres, systèmes de balisage et de marquage et numéros de série
- ▶ Créez et imprimez les types de codes-barres les plus courants.
- ▶ Plus de 600 symboles préprogrammés



Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés

Les consommables Authentic fonctionnent parfaitement avec les imprimantes Brady afin d'offrir des performances et une fiabilité inégalées. Nous pouvons répondre à tous vos besoins avec le plus large éventail de couleurs, de finitions et d'applications ciblées du secteur. Optez pour la meilleure qualité d'impression et les meilleures performances avec Brady.

Des centaines de consommables spécialement conçus pour les applications dont vous avez besoin.

Quelques consommables de la S3700 à connaître

Pour voir tous les consommables disponibles, accédez à bradyeurope.com/S3700materials



Intérieur et extérieur



Surface gelée



Général



Sécurité



Sans LEAN / 5S



Résistance aux environnements extrêmes

	Intérieur et extérieur	Surface gelée	Général	Sécurité	Sans LEAN / 5S	Résistance aux environnements extrêmes
B-595 Bande en vinyle adhésive permanente toutes saisons						
B-581 Bande en vinyle polyvalente repositionnable						
B-509 Étiquettes magnétiques						
B-854 Résistance aux lavages intensifs ToughWash						
B-569 Polyester à faible teneur en halogénures						
B-851 Étiquettes non adhésives						
B-549 Application à basse température						
B-526 Photoluminescence haute intensité						

= Matériau Brady unique

▶ Pour en savoir plus, accédez à bradyeurope.com/S3700 ou scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation



Spécifications de l'imprimante S3700

Spécifications	
Technologie d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Vitesse d'impression (mm/s)	127 mm/s
Fonctionnalité couleur	Multicouleur, Monochrome
Étiquettes continues vs étiquettes prédécoupées	Consommables continus et prédécoupés
Largeur d'étiquette max. (mm)	101,60 mm
Longueur d'impression max. (mm)	2 530 mm
Options de connectivité	Bluetooth Wi-Fi Ethernet USB
Compatibilité logicielle	Brady Workstation Application mobile Étiquettes express Pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers
Type de code-barres	Code 128 Auto Code 39 Entrelacé 2/5 Plus via Brady Workstation EAN 13 UPC-A
Symboles intégrés	664
Propriétés physiques	
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	482,60 x 279,40 x 361,95
Poids (kg)	16,74 kg
Indicateurs à l'écran	Réception des données Messages d'erreur Identification du ruban et de la référence d'étiquette Quantité de consommables restante Wi-Fi État Ethernet État du Bluetooth
Massicot	Massicot XY et massicot automatique
Garantie	1 an



Imprimante S3700

N° d'article	Description
176427	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTZ, Wi-Fi et Bluetooth
176428	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTZ
176429	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier AZERTY, Wi-Fi et Bluetooth
176430	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier AZERTY
176431	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTY EU, Wi-Fi et Bluetooth
176432	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTY EU
176433	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTY UK, Wi-Fi et Bluetooth
176434	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTY UK
176435	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier CYRILLIQUE, Wi-Fi et Bluetooth
176436	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier CYRILLIQUE

Accessoires

N° d'article	Description
036612	Raclette
133251	Kit de nettoyage pour imprimante à transfert thermique
142114	Boîte de 5 lingettes dépolluantes
142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3100, S3700 et i3300



Kit d'imprimante S3700

Numéro d'article	Description
321264	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTZ, Wi-Fi, Bluetooth et suite BWS
321265	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTZ et suite BWS
321266	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier AZERTY, Wi-Fi, Bluetooth et suite BWS
321267	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut - Clavier AZERTY + suite BWS
321268	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTY EU, Wi-Fi, Bluetooth et suite BWS
321269	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut - Clavier QWERTY EU + suite BWS
321270	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier QWERTY UK, Wi-Fi, Bluetooth et suite BWS
321271	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut - Clavier QWERTY UK + suite BWS
321272	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut avec clavier CYRILLIQUE, Wi-Fi, Bluetooth et suite BWS
321273	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3700 Multicouleur & Cut - Clavier CYRILLIQUE + suite BWS

