

4 poorts DisplayPort KVM switch met 4K 60Hz resolutie

Product ID: SV431DPUA2



Deze 4-poorts KVM switch combineert 4K (60 Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van tot vier aangesloten computers.

4K60 foto- en volledige audio-ondersteuning

De DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk een groot DP scherm aansturen voor eenvoudige, maximale beeldruimte. Met ondersteuning van 7.1 HD digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) en aparte 3,5 mm stereoaudio biedt de DisplayPort 1.2 KVM switch volledige audiocompatibiliteit.

Geïntegreerde USB hub

Met de geïntegreerde USB 2.0 hub kunt u twee extra randapparaten delen (naast toetsenbord en muis) met aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten, zodat u de kosten van dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.

Compatibel met Windows en Mac

Deze DP KVM switch ondersteunt niet alleen Windows pc's, maar ook Mac computers met behulp van een Mini DisplayPort adapter, inclusief laptops, notebooks en tablets.

Eenvoudig te bedienen

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scan activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een bromtoon de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en -producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen. De USB KVM switch wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- High-resolution medische beeldvorming
- Bediening van narrowcasting-servers met hoge resolutie
- Multimedia design en productie

Features

- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen (GSA Schedule)
- Verhoog uw productiviteit met aansluitpoorten voor 4 HD multimedia computers
- Geniet van hoogwaardige beeldkwaliteit met 4K resoluties bij 60 Hz
- Elimineert de noodzaak om extra apparatuur te kopen met geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub
- Garandeert volledige audiocompatibiliteit met 7.1 HD digitale en aparte 3,5 mm audio-ondersteuning

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DisplayPort
	Rack-monteerbaar	Optioneel
	U-hoogte	1U
Prestaties	Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz
	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s (USB 2.0)
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	138327 hours
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van het besturingssysteem: Geen software of stuurprogramma's vereist
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort) 4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% ~ 40%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.2 in [131 mm]
	Gewicht product	36.8 oz [1042 g]
	Hoogte product	1.8 in [45 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	8.7 in [220 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		4 - zelfklevende voetjes
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.