

M12 Power Male PE Contact Crimp 1,5mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 01 100 9929
规格	M12 Power Male PE Contact Crimp 1,5mm²
浩亨电子目录	https://harting.com/21011009929

标识

类别	插针
系列	圆形连接器 M12
标识	Power
插针类型	压接针
插针端子介绍	FE插针 24.8 mm 长度

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针
详细资料	搭配 M12 电源母针使用

技术参数

导体截面积	1.5 mm²
导体截面积	AWG 16
性能等级	1

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

PROFINET	有
----------	---

商业数据

包装尺寸	50
净重	0.7 g
原产国	瑞士
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140229358
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触