

## Flexibles de liaison - Raccordements mâles tournants



### Caractéristiques techniques

**Matière :** Caoutchouc avec tresse métallique

**Point fort :** Résistance huiles, abrasion, ozone

**Equipé de :** Raccord tournant

Filetage mâle BSPT	Long. (m)	Rayon de courbure (à 20°C)(mm)	Pression max d'utilisation (bar)	Température (°C)	Référence
R 3/8	1,5	130	180	-40 à +110	<b>LEM 17</b>
R 1/2	1,5	180	160	-40 à +110	<b>LEM 21</b>
R 3/4	1,5	240	105	-40 à +110	<b>LEM 27</b>
R 1	1,5	300	80	-40 à +110	<b>LEM 34</b>
R 1 1/4	2,2	420	63	-40 à +110	<b>LEM 42</b>
R 1 1/2	2,5	500	50	-40 à +110	<b>LEM 49</b>
R 2	2	630	80	-40 à +110	<b>LEM 60</b>