


Montagestrook schroefbaar

- MP-serie voor M3-boutjes
- MSMP-serie voor M5-boutjes


Deze bevestigingselementen worden voor de parallelle kabelgeleiding in de schakelkast-en machinebouw worden ingezet.

Hoofdkenmerken


- om meerdere kabels parallel aan elkaar te geleiden
- eenvoudig te monteren met twee schroeven of bouten
- bekabeling wordt middels bundelbanden door de aangebrachte openingen gefixeerd



Montagestrook types MP en MSMP.



Kabelstroken MP, MSMP



Kabelstroken MP, MSMP

**Materiaalspecificatie
zie pagina 22.**

| TYPE | Breedte (W) | Lengte (L) | Hoogte (H) | Bevestigingsgat Ø (FH) | Bandbreedte max. (G) | Aantal bundels | Materiaal | Kleur | Inhoud | Artikelnr. |
|-------|-------------|------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------|
| MP2M3 | 12,7 | 76,2 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 2 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 151-24219 |
| MP3M3 | 12,7 | 108,0 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 3 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 151-24319 |
| MP4M3 | 12,7 | 139,8 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 4 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 151-24419 |
| MP5M3 | 12,7 | 171,6 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 5 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 151-24519 |
| MSMP5 | 15,7 | 204,0 | 5,3 | 5,1 | 8,2 | 5 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 151-25519 |
| MSMP6 | 15,7 | 242,0 | 5,3 | 3,5 | 8,2 | 6 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 151-25619 |
| MSMP4 | 15,9 | 167,0 | 5,2 | 5,1 | 8,2 | 4 | PA66 | naturel (NA) | 500 | 150-83499 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.