


E10108



Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	15,2
Dimensions	[mm]	36 x 20 x 30
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		PA
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10108



Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm; AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: B; Corps: PA; Verrouillage: PA; Contacts: recouvert de bronze blanc



Raccordement

