



Froid



Applications lourdes

Gants de sécurité résistants au froid, offrant une protection mécanique pour les applications lourdes

- **Des défenses optimisées :** L'enduction PVC des gants de protection EDGE® 48-193 repousse l'eau, les huiles et les graisses, tout en offrant une bonne dextérité et une bonne souplesse à basse température.
- **Conformité en matière de sécurité :** Ces gants de protection des mains sont conformes aux normes de sécurité EN 388:2016 (risques mécaniques) et EN 511:2006* (froid) et constituent une barrière contre le froid, les huiles, les graisses et les abrasions.
- **Protection supplémentaire :** Les gants en PVC économiques EDGE® 48-193 possèdent une doublure durable en polyester et en coton qui garde les mains au chaud et au sec.

*par le laboratoire notifié Centexbel



Secteurs industriels

- Exploitation forestière
- Énergie
- Recyclage et élimination des déchets

Applications

- Enduction PVC résistant à l'eau, aux huiles et aux graisses
- Travaux hivernaux en extérieur
- Maintenance/Entretien
- Stockage et transport

Principales propriétés

- Enduction PVC :** Gants robustes conçus pour les conditions huileuses et graisseuses
- Protection contre le froid et les risques mécaniques :** Pour des gants de travail de sécurité supérieure
- Doublure en polyester et coton :** Protection quotidienne chaude, durable et flexible

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
EDGE® 48-193	Finition: Enduction totale, Renforts antichocs en PVC Matériau de l'enduction: PVC Matériau du support: Polyester, Coton Modèle de manchette: Manchette de sécurité		10, 11	255-270 mm/10-10.62 pouces	Marron	12 paires par sachet, 6 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.