

产品参数表

规格



eX80 E/IP 以太网IO处理器接口模块，高性能型，支持eX80 I/O

BMECRA31210

主要信息

产品系列	Modicon X80
产品类型	以太网远程站点适配器

补充信息

总线/网络类型	Bus X 通过远程底板 Ethernet 通过远程底板
端口量	3
集成连接类型	Ethernet/IP 适用 设备网络 Ethernet/IP 适用 服务端口
通讯端口协议	Ethernet/IP
通讯服务	配置IP参数 输出模块接收到的数据更新从远程I/O接口适配器 输入数据被收集并发布到远程I/O接口适配器 为远程I/O设备诊断 RSTP支持
可用功能	CCOTF (动态更改配置)
数据记录	10ms时间戳
拓扑	菊花链循环
本地信号指示	1 个LED (绿色)模块活动 (RUN): 1 个LED (红色)模块错误 (ERR): 1 个LED (绿色/红色)模块状态 (Mod Status): 1 个LED (绿色/红色)网络通信状态 (网络状态): 1 个LED (绿色)以太网链路诊断 (STS):
适用范围	高性能CRA模块 BMXERT 以太网模块 BMXNOM 计数器模块 BMXEHC 0...1024 discrete channel 0...256 analog channel 称重模块 PMESWT HART 模块 BMEAH...
标识	CE
模块分类	标准
产品净重	0.225 kg
Maximum altitude transport	3000 m
相对湿度	95 % 无冷凝
宽度	32 mm
高度	100 mm
深度	87.5 mm

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定应用产品的适用性或可靠性。

环境

符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
环境特征	标准环境
IP 防护等级	IP20
运行温度	0...60 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
工作海拔	<= 2000 m

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	265 g
包装1高度	5.3 cm
包装1宽度	11 cm
包装1长度	11.6 cm
包装2的单位类别	S02
包装2的数量	15
包装2重量	4.22 kg
包装2高度	15 cm
包装2宽度	30 cm
包装2长度	40 cm

可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------


产品参数表

尺寸图

BMECRA31210

安装在机架上的模块

尺寸



- (1) 带可移除端子块 (笼式、螺纹型或弹簧式)
- (2) 带 FCN 连接器
- (3) AM1 ED 导轨上 : 35 毫米宽 , 15 毫米深。仅适用于 BMEXBP0400/0400H/0800/0800H/1200/1200H 机架。

	a (毫米)	a (英寸)
BMEXBP0400 和 BMEXBP0400H	242.4	09.54
BMEXBP0800 和 BMEXBP0800H	372.8	14.68
BMEXBP1200 和 BMEXBP1200H	503.2	19.81