

Han B Protect Cover Die Cast for Hood PG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 09 30 024 5432 |
| 规格 | Han B Protect Cover Die Cast for Hood PG |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/09300245432 |

标识

| | |
|---------|--------------|
| 类别 | 附件 |
| 上壳/底座系列 | Han® B |
| 附件种类 | 保护盖 |
| 附件介绍 | 用于上壳 带固定绳 |

版本

| | |
|----------------|------|
| 尺寸 | 24 B |
| 锁定类型 | 单锁扣 |
| Han-Easy Lock® | 有 |

技术参数

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4 4X 12 |
| | |
| | |

材料特性

| | |
|------------|------------------|
| 材料 (上壳/底座) | 金属 |
| 材料(密封件) | NBR |
| 材料 (锁扣) | 聚碳酸酯 (PC) 不锈钢 |
| 颜色 (锁扣) | RAL 7037 (土灰) |

材料特性

| | |
|-------------------------|---|
| 材料阻燃性等级 (锁扣) 符合 UL 94 | V-0 |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| ECHA SCIP 编号 | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 铅 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

规格和认证

| | |
|----|--------|
| 认证 | DNV GL |
|----|--------|

商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 包装尺寸 | 1 |
| 净重 | 107.8 g |
| 原产国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
| GTIN | 5713140048003 |
| eCl@ss | 27440208 工业插头连接套 |
| ETIM | EC002314 |
| UNSPSC 24.0 | 39121467 |