

ST-K 4 - 分断插头

5025462

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5025462>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分断头，镀银，可用于UK...-TG、UKK...-TG、UDK...-TG、MBK...-TG、DIK...-TG、DOK...-TG和ZFK...-TG分断端子，颜色：灰色

商业数据

订货号	5025462
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码508 (C-1-2019)
GTIN	4017918095321
单件重量（含包装）	1.846 g
单件重量（不含包装）	1.6 g
原产地	DE

ST-K 4 - 分断插头



5025462

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5025462>

技术数据

产品属性

产品类型	插头
位数	1
针距	4.5 mm

连接数据

标称电流	16 A
额定电压	400 V

尺寸

宽度	4.5 mm
高度	10 mm
深度	31.2 mm
长度	10 mm
针距	4.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-40 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	125 °C

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

ST-K 4 - 分断插头



5025462

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5025462>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST-K 4 - 分断插头



5025462
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5025462>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn