

1260MC

Giravite per viti a testa con intaglio colorato



Caratteristiche:

- Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
- Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l'ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
- Texture del manico realizzata prendendo di ispirazione dal battistrada dei pneumatici Racing, studiati per massimizzare la tenuta su diverse tipologie di terreno. Permette dunque un'efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

	art.	SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	 g
012602003	1260MC 2,5X50	0,4x2,5x50	150	2,5	32,6
012602018	1260MC 3X75	0,6x3,5x75	175	3,5	35,2
012602030	1260MC 4X100	0,8x4x100	208	4,0	61,0
012602040	1260MC	1x5,5x150	233	5,0	72,8
012602051	1260MC	1,2x6,5x150	269	6,0	110,0

