


请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装，节省时间
- 节省空间 - 采用高位插拔式连接器

商业数据

订货号	1555318
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CGA
产品关键代码	AF1CGA
目录页面	页码213 (C-2-2019)
GTIN	4046356176590
单件重量（含包装）	201 g
单件重量（不含包装）	201 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	17
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
夹具本体材料	TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	压铸, 镀镍

电气特性

绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	30 V AC
	30 V DC
额定电流 I_N	1.5 A

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
------	--------------------

连接器

连接1

类型	插头 弯头 M12 SPEEDCON
位数	17
锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	A

连接2

SAC-17P-MR/ 3,0-PVC SCO - 传感器/执行器电缆



1555318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555318>

类型	自由出线
----	------

电缆/电线

电缆长度	3 m
------	-----

PVC黑色 [PVC]

尺寸图	
位数	17
屏蔽	无
光缆类型	PVC黑色 [PVC]
导线结构 信号线	18x 0.10 mm
AWG, 信号线	26
导线横截面	17x 0.14 mm² (信号线路)
线径, 包括绝缘层	1 mm ±0.05 mm (信号线路)
电缆外径	6.80 mm
外护套, 材料	PVC
外护套, 颜色	黑色 RAL 9005
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC
单线, 颜色	白色, 棕色, 绿色, 黄色, 灰色, 粉色, 蓝色, 红色, 黑色, 紫色, 灰色-粉色, 红色-蓝色, 白色-绿色, 棕色-绿色, 白色-黄色, 黄色-棕色, 白色-灰色
总绞线	多层17股绞线
最大导线电阻	≤ 142 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	> 10 MΩ*km
额定电压, 电缆	250 V
线芯测试电压 / 线芯	1500 V AC
最小弯曲半径, 固定式安装	34 mm
最小弯曲半径, 移动式安装	102 mm
阻燃	DIN EN 50265-2-1
环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装) -5 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65 IP67

SAC-17P-MR/ 3,0-PVC SCO - 传感器/执行器电缆



1555318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555318>


	IP68
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (浪涌保护器-插拔件)
	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


图纸

尺寸图



M12 SPEEDCON针式，弯头

示意图




M12针式连接器的引脚分配，17芯，插头侧视图

1555318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555318>

电路图



M12针式触点分配

SAC-17P-MR/ 3,0-PVC SCO - 传感器/执行器电缆



1555318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555318>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555318>

	UL认证			
	认证ID: E221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	1 A	-	-

	EAC-RoHS			
	认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387			

SAC-17P-MR/ 3,0-PVC SCO - 传感器/执行器电缆



1555318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555318>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-17P-MR/ 3,0-PVC SCO - 传感器/执行器电缆



1555318
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555318>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn