


E12358



Embase mâle

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 Joint torique



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	9,66
Filetage		PG 11
Matières		boîtier: PA 6.6
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12358



Embase mâle

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
WH =	bleu
	blanc