

Etikettskrivare BMP71

En enda smart skrivare för alla utskrifter



Etikettskrivaren BMP71 är vår portabla premiumskrivare. Skrivaren kan skriva ut det bredaste utbudet av material, inklusive anpassade etiketter. BMP71 har en stor och skarp skärm, är enkel att bära med sig och har ett inbyggt tangentbord som går att erhålla i olika konfigurationer. Oavsett om du behöver värmekrymphyllsor, utstansade etiketter eller vinyl för inomhus- eller utomhusbruk, kan du vara säker på att BMP71-skrivaren har rätt etikettmaterial för din tillämpning.

Hjälper dig att handskas med alla situationer

- Fler än 500 inbyggda symboler
- Över 400 standardartiklar + anpassade artiklar
- Över 30 olika typer av etikettmaterial
- Etikettbredd upp till 50 mm

Hjälper dig att ständigt vara igång

- AA-batterier eller uppladdningsbart NiMH-batteri
- Idealisk för upp till 1 000 kontinuerliga eller utstansade etiketter per dag
- 2 års garanti


Visar hela etiketten direkt

- Förstorad helfärgsskärm

Snabbar upp din etikettering

- Skriv snabbt med bägge händer
- Tangentbordstyper: Qwerty/Azerty/Qwertz/Kyrilliskt
- Snabb utskrift: 38 mm/s

BMP71 är ditt viktigaste verktyg för att hantera alla dina utskriftsbehov.



▶ **Se våra instruktionsvideor och se hur enkel etikettering kan vara:**
www.bradyeurope.com/BMP71



Skrivare

Orderreferens	Art.nr	Beskrivning
BMP71-AZERTY-EU	710601	Etikettskrivare BMP71 – AZERTY
BMP71-AZ-EU-LABS	306861	BMP71-etikettskrivare - AZERTY med Brady Workstation Laboratorieidentifieringssvit
BMP71-AZ-EU-PWID	198643	Etikettskrivare BMP71 – AZERTY med Brady Workstation PWID-svit
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	Etikettskrivare BMP71 – AZERTY med Brady Workstation SFID-svit
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	Etikettskrivare BMP71 – KYRILLISKT
BMP71-CYR-LABS	306865	BMP71-etikettskrivare - CYRILLIC med Brady Workstation Laboratorieidentifieringssvit
BMP71-CYR-PWID	198644	Etikettskrivare BMP71 – KYRILLISKT med Brady Workstation PWID-svit
BMP71-CYR-SFIDS	198680	Etikettskrivare BMP71 – KYRILLISKT med Brady Workstation SFID-svit
BMP71-QWERTY-EU	710599	Etikettskrivare BMP71 – QWERTY EU
BMP71-QY-EU-LABS	306862	BMP71-etikettskrivare - QWERTY EU med Brady Workstation Laboratorieidentifieringssvit
BMP71-QY-EU-PWID	198645	Etikettskrivare BMP71 – QWERTY EU med Brady Workstation PWID-svit
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	Etikettskrivare BMP71 – QWERTY EU med Brady Workstation SFID-svit
BMP71-QWERTY-UK	710600	Etikettskrivare BMP71 – QWERTY UK
BMP71-QY-UK-LABS	306864	BMP71-etikettskrivare - QWERTY UK med Brady Workstation Laboratorieidentifieringssvit
BMP71-QY-UK-PWID	198646	Etikettskrivare BMP71 – QWERTY UK med Brady Workstation PWID-svit
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	Etikettskrivare BMP71 – QWERTY UK med Brady Workstation SFID-svit
BMP71-US	115157	Etikettskrivare BMP71 – QWERTY US
BMP71-QWERTZ-EU	710603	Etikettskrivare BMP71 – QWERTZ
BMP71-QZ-EU-LABS	306863	BMP71-etikettskrivare - QWERTZ med Brady Workstation Laboratorieidentifieringssvit
BMP71-QZ-EU-PWID	198647	Etikettskrivare BMP71 – QWERTZ med Brady Workstation PWID-svit
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	Etikettskrivare BMP71 – QWERTZ med Brady Workstation SFID-svit



Basic Suite medföljer alla skrivare; allt du behöver göra är att ladda ned den.
Workstation.BradyID.com/Free



Identifiera snabbt produkter och ledningar med anpassade textetiketter eller grafiska etiketter och använd serienummerade eller importerade data.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Håll din anläggning säker och efterfölj kraven genom att skapa anpassade skyltar, etiketter och rörmärkningar som lägger till visuell säkerhetsvägledning.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Säkerställ att etiketter till alla dina laboratorieprov och utrustningar är knivskarpa, tydliga, läsbara och innehåller all nödvändig information. Designa och skapa enkelt etiketter för dina kryovialer, centrifugrör, flaskor, E-kolvar, objektglas och andra prov i ditt laboratorium. **Workstation.BradyID.com/LAB**

Tillbehör



Mjuk bärväska



Rengöringskit

Art.nr	Beskrivning
710612	Nätadapter – Europa 220 V
710613	Nätadapter – UK 240 V
114886	Rengöringskit
114881	Bärväska med hårda sidor
147998	Mediaadapter för BMP71-skrivaren
710614	Snabbladdare – Europa 220 V
710615	Snabbladdare – UK 240 V
114884	Snabbladdare – US 120 V
114885	Reservbatteri
114882	Mjuk bärväska



Snabbladdare

Skrivarspecifikationer

Skrivare	
Beskrivning	BMP71 är ditt viktigaste verktyg för att hantera alla dina etiketteringsbehov
Inkluderat	Detta skrivarpaket levereras i en hård väska med uppladdningsbart NiMH-batteri, nätadapter, USB-kommunikationskabel, TLS2200® / HandiMark™ materialrulleadapter, snabbstartguide, produkt-CD (med skrivardrivrutin, handledningar, fullständig användarguide), rengöringssats, en Brady Workstation-svit, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 samt M71-R6000
Tillämpningar	Elektronik- och allmän etikettering; laboratorieidentifiering; säkerhetsidentifiering; lednings- och kabelmärkning
Utskriftshastighet (mm/sek)	38,00
Internminneskapacitet	200 MB – upp till 100 000 etiketter
Sax	Manuell klippning Mellan etiketter eller vid slutet av utskriftsjobbet
Tangentbordstyp	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISKT
Färgfunktion	Enfärg
Språkstöd	Bulgariska, danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska.
Bärbarhet	Ja
Vikt (kg)	2,49
Storlek B x D x L (mm)	107 x 106 x 328
Temperatur vid användning	5°C - 40°C
Luftfuktighet i arbetsläge	10 %-90 % (icke-kondenserande)
Förvaringstemperatur	-30 °C till 60 °C
Garanti	2 år

Medier som stöds

Material som stöds	Över 400 lagerförda artiklar, kontinuerliga, stansade och bulketiketterrullar
Kontinuerliga eller utstansade etiketter	Kontinuerlig tejp och utstansade etiketter
Anpassade etiketter	Ja
Smart Cell	Ja
Max. etikettbredd (mm)	50,80
Min. etikettbredd (mm)	6,40
Max. bärbanbredd (mm)	57,00
Rekommenderad användning per dag:	1000

Strömförsörjning

Batterityp	Uppladdningsbart NiMH-batteri
Strömförsörjning	Nätadapter, Uppladdningsbart batteri

Skärm

Skärm	Färgskärm, LCD
Skärmupplösning	320 x 240 px

Teckensnitt/grafik/symboler

Max. rader text	25
Textstorlekar (pt)	4 - 170 pt
Inbyggda teckensnitt	Arial Alternative Monospaced, Swiss 721
Inbyggda symboler	+500 symboler inkluderade
Streckkoder	Ja
Streckkodstyp	Kod 39 och 128, andra via programvara

Utskriftsfunktioner

Serialisering	Enkel & samtidig & enkel avancerad & multipel avancerad
Upplösning (dpi)	300

Programvara & anslutningar

Anslutningsalternativ	USB
Kompatibel programvara	Brady Workstation