



Agréments
voir p. 757

cartouches cylindriques



Emb.

Réf.

Cartouches miniatures

Type F (rapide), corps céramique
Conformes à NF EN 60127
Haut pouvoir de coupure (H)
Utilisation pour variateurs de lumière, blocs de jonction, blocs d'éclairage de sécurité

	Calibre (Ampères)	Tension ~ (Volts)	Pouvoir de coupure (Ampères)
5 x 20			
10	102 02	200 mA	
10	102 05	500 mA	
10	102 06	630 mA	
10	102 10	1 A	
10	102 12	1,25 A	
10	102 16	1,6 A	
10	102 20	2 A	250
10	102 25	2,5 A	1500
10	102 30	3,15 A	
10	102 50	5 A	
10	102 63	6,3 A	
10	102 96	10 A ⁽²⁾	250
			500

Cartouches domestiques

Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension, les autres calibres sont destinés à des usages particuliers

	Calibre (Ampères)	Tension ~ (Volts)	Pouvoir de coupure (Ampères)	Section protégée (mm ²) Cu	Repérage couleur
6,3 x 23					
10	Sans voyant				
10	103 02				
10	103 04	250	6000	1,5	
10	103 06⁽¹⁾				
8,5 x 23					
10	113 02				
10	113 04				
10	113 06	250	6000	1,5	
10/100	113 10⁽¹⁾				Yellow
10,3 x 25,8					
10	116 06				
10	116 10	250	6000	2,5	Red
10/100	116 16⁽¹⁾				
8,5 x 31,5					
10	123 94				
10	123 01				
10	123 02				
10	123 04				
10	123 06				
10	123 08	400	20000		
10/100	123 10				
10					
10					
10/100	123 12				
10/100	123 16				
10/100	123 20⁽¹⁾			2,5	Green
10,3 x 31,5					
10	126 16				
10	126 20	400	20000	4	Blue
10	126 25⁽¹⁾				
10,3 x 38					
10/100	133 32⁽¹⁾	400	20000	6	Brown
10		400	20000	6	
Neutre					
10	123 00	8,5 x 31,5			
10	133 00	10 x 38			

(1) Conformes à la norme NF C 61-201

(2) Calibre non mentionné dans la norme