

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SFN Kit - porte pleine - 2200x400 mm (Hxl)

NSYSFND224

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 2200 mm W: 400 mm
Emplacement de montage	Côté Façade
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SFN
Composition de l'appareil	1 porte 1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm 1 système de barre de verrouillage à 4 points 1 cadre de renforcement 4 charnières 4 cliquets de barre de verrouillage
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Type de verrou	Serrure double barre 5 mm
Nombre de verrous	1
Type de porte	Pleine extérieure
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Hauteur	Nominal: 2166 mm
Largeur	Nominal: 369 mm
Poids Net	37,4 kg

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10
--------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	38,000 cm
Longueur de l'emballage 1	222,100 cm
Poids de l'emballage (Kg)	19,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	54,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	222,100 cm
Poids de l'emballage 2	383,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	111
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui