




Données techniques

AXK1114

Cage de butée à aiguilles

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	70 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	95 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	4 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1114
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS81114
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS81114
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	91,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	75,5 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Poids cage à rouleaux	0,06 kg
------------------------------	---------

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	53500000 mN
--	-------------

C0a - Capacité charge axiale statique	253000000 mN
--	--------------

Cua - Charge axiale limite à la fatigue	31000000 mN
--	-------------

N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	4500 °/s
---	----------

N lim - Vitesse limite Lubrification huile	17400 °/s
---	-----------

Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
--	-----------

Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K
---	-----------

