



CC 38 BULK

E1664989

KABELSAX, 1-HANDS MED SKALSKÄR, BLÅ, 0.2-50mm², PÅSE

Produktegenskaper:

Grepputförande	1-komponent
Med stötskydd	Nej
Lämplig för ståltrådsflätning	Nej
Utbytbart skärhuvud	Nej
Utbytbara skärbackar	Nej
Med avisoleringsfunktion	Ja
Isolerad	Ja
Lämplig för massiv ledare	Ja
Lämplig för flertrådig ledare	Ja
Lämplig för fintrådig ledare	Ja
Utförande/manövrering	Mekanisk enhands
Skyddsisolerad 1000 V	Nej
Med fjäder	Nej

Mått & Dimensioner:

Maximal kabelarea	50 mm ²
MOQ	1 .
Enhet	st
Lämplig för maximal kabeldiameter	12 mm
Längd totalt	212 mm

Godkännanden:

VDE-godkänd	Nej
Skyddsisolerad 1000 V	Nej

Compliance:

Conflict Minerals	N/A, Contains no conflict minerals
Iron and Steel Sanction	In compliance
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (250 Subs. 25 June 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)
ECCN (EU)	No CLASS
ECCN (US)	EAR99

Övrig information:

ETIM-Klass	EC000142 - Kabelkapningsverktyg
ETIM-Version	9.0
Produktgrupp	Kabelsaxar - Handtänger
Sökbekrivning	CCTOOLS, E1621362, ENR202009
Alternativt Artikelnummer	CC38BULK
E-nummer	E1664989

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E1664989
MOQ	1 .
Streckkod	733117615905
Ursprungsland	JP
Artikelnummer	CC 38 BULK
Tullstatistikkod	82032000
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.