

## Ponticello a innesto - FBS 10-6 - 3030271

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 60,3 mm, numero poli: 10, colore: rosso

### I vantaggi

- I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 188580
GTIN	4017918188580
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,700 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	Germania
Sales Key	BE2Z2X

### Dati tecnici

#### Dati tecnici

Colore	rosso
Materiale	rame
N. poli	10
Passo	6,2 mm
Altezza	23 mm
Larghezza	60,3 mm
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Corrente di carico massima	32 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)

# Ponticello a innesto - FBS 10-6 - 3030271

## Dati tecnici

### Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

## Omologazioni

### Omologazioni

---

#### Omologazioni

#### EAC / EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

## Ponticello a innesto - FBS 10-6 - 3030271

### Omologazioni

#### Dettagli omologazione

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

### Accessori

#### Accessori

##### Cappuccio di protezione

##### Cappuccio di protezione - FBSC - 3012325



Capuccio di protezione, assicura la protezione antinfortunistica nei ponticelli tagliati FBS ...-5 e FBS ...-6, colore: rosso

### Utensile da taglio

##### Tronchesino a taglio frontale - CUTFOX-FBS - 1212124



Utensile da taglio, per separare i ponticelli singoli dei ponticelli a innesto FBS ... e dei ponticelli a pettine EB ...