



### Forma Termoretráctil para Conector, Estilo VG


- Helashrink Serie 1100, con labio, en ángulo recto

#### Ventajas y Beneficios


- Con adaptador circular ranurado para alivio de tensión (sobre-estiramientos)



1152-4-G Contraída sobre conector.



a: Expandida (como se suministra)



b: Contraída (después de ser calentada)



1155-4 según se suministra.

Para información sobre Materiales/  
Adhesivos, por favor refierase a la pag. 200.

TIPO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	V ± 10%	T ± 20%	M nom.	S nom.	Design.VG	Código
1152-4-G	24,0	10,5	24,0	6,0	26,0	25,0	1,3	0,5	3,0	1,0	19,0	10,0	VG95343T06E001A	411-52480
1154-4-G	30,0	15,5	30,0	6,0	32,0	27,0	1,5	0,8	3,0	1,0	19,0	12,0	VG95343T06E002A	411-54480
1155-4-G	31,0	18,0	31,0	7,0	40,0	31,0	1,8	1,0	3,0	1,0	21,0	15,0	VG95343T06E003A	411-55480
1156-4-G	36,0	22,5	36,0	8,5	46,0	38,0	1,8	1,0	3,0	1,0	26,0	15,0	VG95343T06E004A	411-56480
1157-4-G	43,0	28,5	43,0	10,0	55,0	45,0	2,0	1,0	3,0	1,7	30,0	16,0	VG95343T06E005A	411-57480
1158-4-G	60,0	35,0	60,0	16,0	80,0	54,0	3,3	1,5	3,0	1,7	35,0	30,0	VG95343T06E006A	411-58480
1159-4-G	66,0	45,0	66,0	17,0	108,0	68,0	3,8	2,0	3,0	2,0	42,0	51,0	VG95343T06E007A	411-59480
1160-4-G	82,0	61,0	82,0	25,0	118,0	84,0	4,0	4,0	3,0	2,0	52,0	39,0	VG95343T06E008A	411-60480

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas  
Para estas formas termoretráctiles está disponible una amplia gama de combinaciones de materiales/adhesivos.  
Por favor, consulte el catálogo específico de Formas Termoretráctiles.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.