

CARACTERISTIQUES

- Connecteurs à montage sur câble
- Cosses à souder
- Diamètre hors tout 10 mm
- Grande variété de diamètres de broche disponibles

Fiche mâle c.c. de RS Pro nominale à 1 A, 12 V, montage sur câble, longueur 44,1 mm, nickel

RS code commande : 771-9186



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette fiche jack d'alimentation de type cylindrique c.c. de RS Pro est une solution de connecteur d'alimentation de haute qualité. La fiche mâle de connecteur c.c. est dotée d'un corps en ABS robuste et d'un contact en laiton nickelé pour une connexion fiable. La fiche mâle du connecteur est également dotée d'un passe-fil à sertir pour fixer l'isolation du câble, ce qui signifie que ce connecteur est fermement raccordé au fil. Ce connecteur d'alimentation c.c. est idéal pour alimenter les petits appareils tels que les radios portables.

Le code commande 771-9183 est une fiche mâle c.c. avec un diamètre intérieur de 1,4 mm

Le code commande 771-9186 est une fiche mâle c.c. avec un diamètre intérieur de 2,1 mm

Le code commande 771-9174 est une fiche mâle c.c. avec un diamètre intérieur de 2,5 mm

Caractéristiques

Type de connecteur d'alimentation c.c.	Fiche mâle c.c.
Placage de contact	Nickel
Application	Ordinateurs portables, haut-parleurs sans fil, radios et systèmes audio, consoles de jeux

Spécifications

Intensité nominale	1.0A
Tension nominale	12.0V

Spécifications mécaniques

Diamètre intérieur	2.1mm
Diamètre extérieur	5.5mm
Longueur	44.0mm
Type de montage	Montage sur câble

Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
---------------------------	------------------------

