



### Principales

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Gamme de produit       | Mureva BOX                                        |
| Type de produit        | Boîtier de distribution pour circuits de sécurité |
| Couleur                | Rouge (RAL 3000)                                  |
| Quantité par emballage | 5 pièces                                          |

### Complémentaires

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | En saillie                        |
| Entrée de câble               | Entrée défonçable                 |
| Mode de fixation              | À clipser: couvercle              |
| Dimensions intérieures        | 80 x 80 x 45 mm                   |
| Nombre d'entrées de câble     | 7 xM16/20                         |
| Matière                       | Polypropylène: corps et couvercle |
| Classe d'isolation électrique | Classe II se conformer à CEI 536  |
| Hauteur                       | 51 mm                             |
| Largeur                       | 89 mm                             |
| Profondeur                    | 89 mm                             |
| Poids                         | 0,056 kg                          |

### Environnement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement   | -25...40 °C                   |
| Classe IK                       | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Classe IK                       | IK07 se conformer à EN 50102  |
| Température du fil incandescent | 960 °C                        |
| Normes                          | EN 60670<br>CE                |
| Caractéristique d'environnement | Légèrement halogéné           |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 8 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 8 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 56 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 9 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 25 cm  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Poids de l'emballage 2         | 280 g   |
| Type d'emballage 3             | CAR     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100     |
| Hauteur de l'emballage 3       | 33 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 37 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 48 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 6,16 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|