

蜂鸣器，紧凑型 22 mm，圆形 塑料，黑色，连续音频 2.4 kHz，IP40，声压最小值80 db./10 cm，带支架，工作电压 110 V AC，螺栓型端子连接



产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	声音信号装置
产品的规格	紧凑型设备
产品类型名称	3SU1
生产商产品编号	
• 随附夹具	3SU1500-0AA10-0AA0
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
颜色	
• 操纵元件的	黑色的
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	29.5 mm
前环	
产品组件 正面固定环	不
支架	
材料 支架	塑料

综合技术数据	
响度级 10 cm 距离内	80 dB
绝缘电压	
• 测定值	320 V
污染程度	3
抗冲击电压能力 测定值	4 kV
消耗电流	
• 在工作电压的测定值时 最大值	32 mA
防护等级 IP	IP40
• 连接端子	IP20
防护等级 NEMA	NEMA Type 1
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波 50g / 11 ms
• 对于轨道应用 按照DIN EN 61373	类别1, 级别B
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
• 对于轨道应用 按照DIN EN 61373	类别1, 级别B
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	P
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	P
相对正公差 工作电压	20 %
相对负公差 工作电压	20 %

供电电压	
电压类型 电源电压	
• 声音信号元件的	AC
供电电压 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	110 V
• 60 Hz 时 测定值	110 V

控制电路/控制	
接通电流 最大值	3 A

接口/ 接线端子	
电气连接规格	螺栓连接
可连接的导线截面类型	
• 单芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 0.75 mm ²)
• 单芯线的 无电缆末端加工	2x (1.0 ... 1.5 mm ²)
• 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm ²)
• 细芯线的 无电缆末端加工	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• 在 AWG 导线处	2x (18 ... 14)
拧紧扭矩 支架中的螺栓	1 ... 1.2 N·m
拧紧扭矩	
• 螺栓连接时	0.8 ... 1 N·m

环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3K6 (相对空气湿度为 10 ...95%时, 前面板后的所有设备不允许在运行中有凝露)

装入/固定/外廓尺寸	
紧固类型	正面固定
高度	40 mm
宽度	30 mm
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	22.3 mm
装入直径的正向公差	0.4 mm
安装高度	11.4 mm
安装宽度	29.5 mm
安装深度	49.6 mm

正树/批准：

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC  CSA  UL	 EAC  CE EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1200-6KC10-1AA0>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1200-6KC10-1AA0>


Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1200-6KC10-1AA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1200-6KC10-1AA0&lang=en





上一次修改：

2019/10/2