

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Avvitatori a massa battente

GDR 18V-220 C



Il più compatto avvitatore a massa battente Bosch Professional 18V

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Coppia, max.	220 Nm
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 9L6 001

Dati tecnici

Dati tecnici

Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello	0/100 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello	0/140 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 3° livello	0/220 Nm
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-800 giri/min
Numero di giri a vuoto (2° livello)	0-2.300 giri/min
Numero di giri a vuoto (3° livello)	0-3.400 giri/min
Posizioni della coppia di serraggio	3
Peso escl. batteria	1 kg
Coppia, max.	220 Nm
Numero di colpi	4.000 colpi/min
Numero di colpi (1° livello)	0-1.500 colpi/min
Numero di colpi (2° livello)	0-3.400 colpi/min
Numero di colpi (3° livello)	0-4.000 colpi/min
Tensione della batteria	18,0 V
Portautensili	1/4" esag. univ.
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 155 mm

Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Avanzamento del lavoro più rapido, grazie al potente motore
 - Ottimizzato per la comodità, con l'inserimento del bit con una sola mano e due luci LED integrate
 - Maggiore controllo e versatilità grazie a tre impostazioni della velocità e della coppia e alle modalità di avvitamento regolabili
-

