



Bundelbanden met kogelsluiting

- **MBT-S serie**

Metalen banden zijn geschikt voor alle toepassingen waar hoge spankrachten, betrouwbaarheid en brandveiligheid worden vereist. De MBT-serie kan worden gebruikt in de (petro-)chemische industrie en op olieplatforms, in vervoersapplicaties, scheepsbouw en de mijnbouw. MBT-banden zijn eveneens geschikt voor de machine- en apparatenbouw, levensmiddelenindustrie en algemene buiten-toepassingen. Daarnaast zijn MBT-banden uitermate geschikt voor het fixeren van verlichting in bijvoorbeeld theaters en expositieruimten.




MBT_SS, MBT_HS.




MBT_XHS.

Hoofdkenmerken

- MBT-bundelbanden, vervaardigd uit RVS304
- gepatenteerd niet-hersluitbaar sluitprincipe
- corrosiebestendig
- weersbestendig
- uitstekende chemische bestendigheid
- niet-magnetisch
- bestand tegen hoge temperaturen
- niet brandbaar



MBT_SS, MBT_HS



MBT_XH

**Materiaalspecificatie
zie pagina 22.**

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Inhoud	Artikelnr.
MBT5SS	4,6	127,0	25,0	900	SS304	100	111-93058
MBT8SS	4,6	201,0	50,0	900	SS304	100	111-93088
MBT14SS	4,6	362,0	102,0	900	SS304	100	111-93148
MBT20SS	4,6	521,0	152,0	900	SS304	100	111-93208
MBT27SS	4,6	685,0	203,0	900	SS304	100	111-93278
MBT33SS	4,6	838,0	254,0	900	SS304	100	111-93338
MBT8HS	7,9	201,0	50,0	2.000	SS304	50	111-94088
MBT14HS	7,9	362,0	102,0	2.000	SS304	50	111-94148
MBT20HS	7,9	521,0	152,0	2.000	SS304	50	111-94208
MBT27HS	7,9	685,0	203,0	2.000	SS304	50	111-94278
MBT33HS	7,9	838,0	254,0	2.000	SS304	50	111-94338
MBT14XHS	12,3	362,0	102,0	2.700	SS304	50	111-95148
MBT20XHS	12,3	521,0	152,0	2.700	SS304	50	111-95208
MBT27XHS	12,3	681,0	203,0	2.700	SS304	50	111-95278
MBT33XHS	12,3	838,0	254,0	2.700	SS304	50	111-95338

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



MBT-kit

De MBT-serie RVS-bundelbanden kunnen worden toegepast onder de zwaarste omstandigheden in de meest uiteenlopende industrieën, waar extra eisen worden gesteld aan sterkte, temperatuur of chemische bestendigheid.

Hoofdkenmerken

- praktische set voor installatiewerkzaamheden in het veld, voor applicaties onder zware bedrijfsomstandigheden. De MBT-kit bestaat uit:
- een robuuste koffer
- een assortiment bestaand uit vijf afmetingen MBT-banden (RVS304)
- gereedschap THT




MBT-kit, een assortiment MBT-bundelbanden in diverse afmetingen.

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 302.

Materiaalspecificatie zie pagina 22.



TYPE	Aantal in set	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø		Artikelnr.	Pagina
MBT-KIT-304-BASIC						111-01422	
Aantal in set							
THT Tool	1					110-09970	316
MBT8SS	20	201,0	4,6	50,0	900,0	111-93088	60
MBT8HS	20	201,0	7,9	50,0	2.000,0	111-94088	
MBT5SS	20	127,0	4,6	25,0	900,0	111-93058	
MBT14SS	30	362,0	4,6	102,0	900,0	111-93148	
MBT14HS	30	362,0	7,9	102,0	2.000,0	111-94148	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.




Bundelbanden met kogelsluiting

- MBT-serie


Metalen banden zijn geschikt voor toepassingen waar hoge spankrachten, betrouwbaarheid en brandveiligheid worden vereist. De MBT-serie kan worden gebruikt in de (petro-)chemische industrie en op olieplatforms, in vervoersapplicaties, scheepsbouw en de mijnbouw. Ze zijn eveneens geschikt voor de machine- en apparatenbouw, levensmiddelenindustrie, buitentoepassingen en voor het fixeren van verlichting in theaters en expositieruimten.

Hoofdkenmerken

- MBT-bundelband, vervaardigd uit RVS316
- gepatenteerde, niet hersluitbare sluitkop
- uitstekende chemische bestendigheid
- corrosiebestendig
- weersbestendig
- antimagnetisch
- bestand tegen hoge temperaturen
- niet brandbaar



MBT_SS, MBT_HS



MBT_XH




MBT_S, MBT_H.



MBT_XH.



MBT_UH.



MBT_UH

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Inhoud	Artikelnr.
MBT5S	4,6	127,0	25,0	900	SS316	100	111-93059
MBT8S	4,6	201,0	50,0	900	SS316	100	111-93089
MBT14S	4,6	362,0	102,0	900	SS316	100	111-93149
MBT20S	4,6	521,0	152,0	900	SS316	100	111-93209
MBT27S	4,6	685,0	203,0	900	SS316	100	111-93279
MBT33S	4,6	838,0	254,0	900	SS316	100	111-93339
MBT8H	7,9	201,0	50,0	2.000	SS316	50	111-94089
MBT14H	7,9	362,0	102,0	2.000	SS316	50	111-94149
MBT20H	7,9	521,0	152,0	2.000	SS316	50	111-94209
MBT27H	7,9	685,0	203,0	2.000	SS316	50	111-94279
MBT33H	7,9	838,0	254,0	2.000	SS316	50	111-94339
MBT14XH	12,3	362,0	102,0	2.700	SS316	50	111-95149
MBT20XH	12,3	521,0	152,0	2.700	SS316	50	111-95209
MBT27XH	12,3	681,0	203,0	2.700	SS316	50	111-95279
MBT33XH	12,3	838,0	254,0	2.700	SS316	50	111-95339
MBT14UH	16,0	362,0	102,0	4.100	SS316	50	111-01301
MBT20UH	16,0	521,0	152,0	4.100	SS316	50	111-01302
MBT27UH	16,0	681,0	203,0	4.100	SS316	50	111-01303
MBT33UH	16,0	838,0	254,0	4.100	SS316	50	111-01304
MBT43UH	16,0	1.092,0	330,0	4.100	SS316	25	111-01305
MBT49UH	16,0	1.245,0	380,0	4.100	SS316	25	111-01306

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bundelbanden met kogelsluiting en coating

- MBT-FC serie

Hoofdkenmerken




- MBT-bundelbanden, vervaardigd uit RVS316 met polyester coating
- gepatenteerd sluitsysteem, niet-hersluitbaar
- gecoate bundelband met gladde randen
- het verwerken is daardoor comfortabeler
- spanningscorrosie tussen verschillende metalen wordt voorkomen



MBT_SFC, MBT_HFC.



MBT_XHFC.



Gereedschappen vindt u vanaf pagina 302.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Inhoud	Artikelnr.
MBT5SFC	4,6	127,0	25,0	540	SS316, SP	100	111-00288
MBT8SFC	4,6	201,0	50,0	540	SS316, SP	100	111-00289
MBT14SFC	4,6	362,0	102,0	540	SS316, SP	100	111-00290
MBT20SFC	4,6	521,0	152,0	540	SS316, SP	100	111-00291
MBT27SFC	4,6	681,0	203,0	540	SS316, SP	100	111-00292
MBT33SFC	4,6	838,0	254,0	540	SS316, SP	100	111-00293
MBT8HFC	7,9	201,0	50,0	1.020	SS316, SP	50	111-00294
MBT14HFC	7,9	362,0	102,0	1.020	SS316, SP	50	111-00295
MBT20HFC	7,9	521,0	152,0	1.020	SS316, SP	50	111-00296
MBT27HFC	7,9	681,0	203,0	1.020	SS316, SP	50	111-00297
MBT33HFC	7,9	838,0	254,0	1.020	SS316, SP	50	111-00298
MBT14XHFC	12,3	362,0	102,0	1.620	SS316, SP	50	111-00299
MBT17XHFC	12,3	434,0	125,0	1.620	SS316, SP	50	111-01500
MBT20XHFC	12,3	521,0	152,0	1.620	SS316, SP	50	111-00300
MBT23XHFC	12,3	575,0	168,0	1.620	SS316, SP	50	111-01501
MBT27XHFC	12,3	681,0	203,0	1.620	SS316, SP	50	111-00301
MBT30XHFC	12,3	754,0	225,0	1.620	SS316, SP	50	111-01502
MBT33XHFC	12,3	838,0	254,0	1.620	SS316, SP	50	111-00302
MBT43XHFC	12,3	1.092,0	330,0	1.620	SS316, SP	25	111-01503
MBT49XHFC	12,3	1.245,0	380,0	1.620	SS316, SP	25	111-01504
MBT14UHFC	16,0	362,0	102,0	2.500	SS316, SP	50	111-01512
MBT17UHFC	16,0	434,0	125,0	2.500	SS316, SP	50	111-01513
MBT20UHFC	16,0	521,0	152,0	2.500	SS316, SP	50	111-01514
MBT23UHFC	16,0	575,0	168,0	2.500	SS316, SP	50	111-01515
MBT27UHFC	16,0	681,0	203,0	2.500	SS316, SP	50	111-01516

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.




Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bundelbanden met kogelsluiting en coating

- MBT-FC serie

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Inhoud	Artikelnr.
MBT30UHFC	16,0	754,0	225,0	2.500	SS316, SP	50	111-01517
MBT33UHFC	16,0	838,0	254,0	2.500	SS316, SP	50	111-01518
MBT43UHFC	16,0	1.092,0	330,0	2.500	SS316, SP	25	111-01519
MBT49UHFC	16,0	1.245,0	380,0	2.500	SS316, SP	25	111-01520

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

Bundelbanden voor dubbele bundeling met kogelsluiting

- MBTXHD- / MBTUHD-serie


De MBT-bundelbanden met dubbele bundeling kunnen overal worden toegepast waar zeer hoge spankrachten worden vereist.

Hoofdkenmerken

- roestvast stalen MBT-banden waarmee een dubbele bundeling kan worden gemaakt
- dubbele lus rond bundel
- band wordt twee maal in de sluitkop ingevoerd
- zeer hoge spankracht om extreem zware lasten te dragen
- sluitkop met twee kogels, voor optimale krachtverdeling




MBT_UHD.



MBT_UH



MBT_UHD dubbele band.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Inhoud	Artikelnr.
MBT27XHD	12,3	681,0	100,0	5.000	SS316	50	111-01307
MBT33XHD	12,3	838,0	120,0	5.000	SS316	50	111-01308
MBT43XHD	12,3	1.092,0	160,0	5.000	SS316	25	111-01309
MBT49XHD	12,3	1.245,0	180,0	5.000	SS316	25	111-01310
MBT60XHD	12,3	1.524,0	230,0	5.000	SS316	25	111-01311
MBT27UHD	16,0	681,0	100,0	7.000	SS316	50	111-01312
MBT33UHD	16,0	838,0	120,0	7.000	SS316	50	111-01313
MBT43UHD	16,0	1.092,0	160,0	7.000	SS316	25	111-01314
MBT49UHD	16,0	1.245,0	180,0	7.000	SS316	25	111-01315
MBT60UHD	16,0	1.524,0	230,0	7.000	SS316	25	111-01316

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Bundelbanden voor dubbele bundeling met kogelsluiting en coating

• MBTXHDFC- / MBTUHDFC-serie


Metalen banden zijn geschikt voor alle toepassingen waar hoge spankrachten, betrouwbaarheid en brandveiligheid worden vereist. De MBT-serie kan worden gebruikt in de (petro-)chemische industrie en op olieplatforms, en in vervoersapplicaties, scheepsbouw en de mijnbouw. MBT-banden zijn eveneens geschikt voor de machine- en apparatenbouw, levensmiddelenindustrie en algemene buitentoepassingen. Daarnaast zijn MBT-banden uitermate geschikt voor het fixeren van verlichting in bijvoorbeeld theaters en expositieruimten. In geval van brand wordt bekabeling op zijn plaats gehouden.

Hoofdkenmerken

- MBT-bundelbanden, vervaardigd uit RVS316 met een polyester coating
- gepatenteerde, niet hersluitbare sluitkop
- dubbele bundeling voor extreem hoge treksterkte
- uitstekende chemische bestendigheid
- corrosiebestendig
- weersbestendig
- antimagnetisch
- bestand tegen hoge temperaturen
- niet brandbaar




MBT_UHDFC.



MBT_XH

Materiaalspecificatie zie pagina 22.



MBT_UH

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 302.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Inhoud	Artikelnr.
MBT27XHDFC	12,3	681,0	100,0	2.500	SS316, SP	50	111-01505
MBT33XHDFC	12,3	838,0	120,0	2.500	SS316, SP	50	111-01506
MBT43XHDFC	12,3	1.092,0	160,0	2.500	SS316, SP	25	111-01507
MBT49XHDFC	12,3	1.245,0	180,0	2.500	SS316, SP	25	111-01508
MBT60XHDFC	12,3	1.524,0	230,0	2.500	SS316, SP	25	111-01509
MBT27UHDFC	16,0	681,0	100,0	5.000	SS316, SP	50	111-01521
MBT33UHDFC	16,0	838,0	120,0	5.000	SS316, SP	50	111-01522
MBT43UHDFC	16,0	1.092,0	160,0	5.000	SS316, SP	25	111-01523
MBT49UHDFC	16,0	1.245,0	180,0	5.000	SS316, SP	25	111-01524
MBT60UHDFC	16,0	1.524,0	230,0	5.000	SS316, SP	25	111-01525

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.