


Fibres optiques système barrage

FIBRE OPTIC 2M



Application

Version	raccordement aux capteurs de température infrarouge TWxx11
---------	--

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...250
----------------------	------	-----------

Données mécaniques

Poids	[g]	162,8
Raccordement des fibres optiques		1/4"-36UNS-2A
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur de la tête de détection	[mm]	17
Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	120
Disposition des fibres		
Matière des fibres optiques		quartz / quartz
Matière de la tête des fibres optiques		CuNiZn
Matière de la gaine des fibres optiques		inox

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------