


# robinet à boisseau sphérique QH-3/4

N° de pièce: 9544

FESTO

robinet à boisseau sphérique en laiton manuel avec filetage ISO 228.  
Ce type peut être utilisé pour le vide.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2/2 bistable
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Mode d'actionnement	manuel
Mode de fixation	Pose de conduites
Débit nominal normal	21.000 l/min
Diamètre nominal	20 mm
Température ambiante	-20 ... 180 °C
Matériau corps	Laiton
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] Eau
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Conception	Robinet à boisseau sphérique
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)