

Información sobre productos

09 12 240 T

Alicate universal de fuerza "Lineman"

Modelo americano

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Gran multiplicación para un corte fácil
- Un 50 % menos de esfuerzo, comparado con los alicates universales convencionales, gracias al efecto palanca optimizado
- Tipo macizo para esfuerzos máximos, de empleo universal
- Forma de mango ergonómicamente optimizada para tener un óptimo contacto con la mano y trabajar sin cansarse
- Zona de agarre especialmente eficaz con dentado en cruz en la boca de los alicates – para agarrar y tirar fuertemente
- Zona de agarre adicional por debajo de la articulación, para apalancar y presionar con fuerza
- Para cortar alambre blando y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC
- Con dispositivo auxiliar para pasar cable por la ranura de la articulación
- Con punto universal de crimpado a mandril debajo de la articulación
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	09 12 240 T
EAN	4003773079958
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	470 g
Dimensiones	240 x 56 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5746 ASME B107.20

Technische Attribute

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,6
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0
Protección anticaídas	sí

tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112106

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

