



ESPAÑOL

Ficha de datos

## 136-8578 CT700 TRACER/TONER/CABLE TESTER



Artículo de RS No.	Tipo de cuerpo	Tipo de Probador de cable	Condiciones de Probador de cable	Pantalla	Manera operativa	Tipo de Batería
136-8578	El plastico	LAN, TEL, COAX	PASS, OPEN, SHORT.	LED Indicator	Keyless Branchez & jouez	Alcaline 9VDC



## **SPEZIFIKATIONEN:**

<b>Anzeige:</b>	LED Indicator
<b>Steckertyp:</b>	RJ45, Alligator Clip(Red, Black), BNC connector
<b>Kabelart:</b>	LAN, TEL, COAX, Bare wire...
<b>Fehlerstatus:</b>	OPEN, SHORT.
<b>Toner / Tracer:</b>	Toner Output (0~5V) Pulse, Prober Sound Output (Max:108dB).
<b>Länge für den Test:</b>	1~350 meters (3~1200 feet)
<b>Energiequelle:</b>	9VDC Battery.
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° to 50° C ( 32° to 122° F )
<b>Lagertemperatur:</b>	-10° to 60° C (14° to 140° F )
<b>Feuchtigkeit:</b>	10 % to 90 % non-condensing
<b>Abmessungen:</b>	Amplifier Probe : 230(L) x 60.3(W) x 28(H) mm Tone Generator : 104(L) x 70(W) x 36(H) mm
<b>Zertifizierung:</b>	CE, RoHS