

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具



1185519
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



启动工具，建筑用端子入门套装采用实用的Sortimo L-BOXX 102组合工具箱包装。108个PTI建筑用端子，横截面0.14 mm²至16 mm²，19个端板，5个支架，20个可插拔桥接件，1把螺丝刀，标记材料和附件，颜色: 黑色

商业数据

订货号	1185519
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE2251
产品关键代码	BE2251
GTIN	4063151226312
单件重量（含包装）	5,381 g
单件重量（不含包装）	5,212 g
原产地	PL

1185519


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

套件包括

PTI 2,5-PE/L/NT - 建筑安装用接地端子

3213946

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213946>




建筑安装用接地端子， 安装说明：

为了紧固中性汇流条，必须在每个端子条两端以及在长的端子条上每隔 20 cm 安装固定件， 标称工作电压: 400 V， 额定电流: 24 A， 直插式连接， 第1, 2和第3层， 额定接线容量: 2.5 mm^2 ， 横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ， 安装方式: NS 35/7,5， NS 35/15， 颜色: 灰色

PTI 2,5-L/L - 建筑安装用端子

3213953

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213953>



建筑安装用端子， 标称工作电压: 400 V， 额定电流: 24 A， 直插式连接， 第1, 2和第3层， 额定接线容量: 2.5 mm^2 ， 横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ， 直插式连接， 安装方式: NS 35/7,5， NS 35/15， 颜色: 灰色

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

PTI 2,5-PE/L/N - 建筑安装用接地端子

3213950

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213950>



建筑安装用接地端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 24 A，直插式连接，第1, 2和第3层，额定接线容量: 2.5 mm^2 ，横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

FBS 10-5 - 插拔式桥接件

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030213>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，长度: 23 mm，颜色: 红色

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

FBS 2-5 - 插拔式桥接件

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030161>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色



D-PTI/3 - 端板

3213975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213975>

端板，深度: 48.2 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 101 mm，颜色: 灰色



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>




AB-PTI/3 - 支架

3213974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213974>

支架，用于汇流条的固定支架，每隔20 cm安装，针距: 200 mm，深度: 46 mm，宽度: 2 mm，高度: 103 mm，位数: 1，颜色: 蓝色



ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - 快速标记条

0800271

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800271>

快速标记条，标签纸，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 120，安装方式: 锁扣，适用的模块宽度: 5.2 mm，标签数: 120，文本框高度: 5 mm，文本框宽度: 4.5 mm



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>



ZBF 5 CUS - 快速标记条，扁平型

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标签数：10，文本框高度：5.15 mm，文本框宽度：5.15 mm

PTI 4-PE/L/NT - 建筑安装用接地端子

3214047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214047>



建筑安装用接地端子，**组装说明：**

为牢固固定中性汇流条，必须在每个端子条的两端以及在长型端子条上每隔20 cm安装支架。

相应的支架请见[phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)，标称工作电压：400 V，额定电流：28 A，直插式连接，第1，2和第3层，额定接线容量：4 mm²，横截面：0.2 mm² - 6 mm²，直插式连接，安装方式：NS 35/7,5，NS 35/15，颜色：灰色

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

PTI 4-L/L - 建筑安装用端子

3214052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214052>



建筑安装用端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 28 A，直插式连接，第1, 2和第3层，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，直插式连接，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

D-PTI 4/3 - 端板

3214054

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214054>

端板，深度: 48.2 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 114 mm，颜色: 灰色



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

PTI 16/S - 建筑安装端子

3214029

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214029>



建筑安装端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 76 A，直插式连接，第一层，额定接线容量: 16 mm²，横截面: 0.5 mm² - 16 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

PTI 16/S BU - 建筑安装端子

3214023

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214023>



建筑安装端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 76 A，直插式连接，第一层，额定接线容量: 16 mm²，横截面: 0.5 mm² - 16 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 蓝色

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

PTI 16/S-PE - 建筑安装用接地端子

3214024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214024>



建筑安装用接地端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 76 A，直插式连接，第一层，额定接线容量: 16 mm²，横截面: 0.5 mm² - 16 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

D-PTI 16/S - 端板

3214027

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214027>

端板，深度: 43.4 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 77.7 mm，颜色: 灰色



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1053412>




用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：锁扣，适用的模块宽度：10.2 mm，标签数：10，文本框高度：10.5 mm，文本框宽度：10.15 mm

PTI 16-NLS-FI BU - 建筑安装端子

1030131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1030131>



建筑安装端子，带终端紧固件，标称工作电压：1000 V，额定电流：70 A，直插式连接，第一层，额定接线容量：16 mm²，横截面：0.5 mm² - 25 mm²，安装方式：NS 35/7,5，NS 35/15，颜色：蓝色

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>




AB-PTI 16-NLS BU - 支架

1030138

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1030138>

支架, 深度: 46.8 mm, 宽度: 12.2 mm, 高度: 81.9 mm, 颜色: 蓝色



AP-NLS N - 保护盖罩

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013634>



保护盖罩, 高度: 300 mm, 颜色: 透明

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>



CLIPFIX 35-5 - 终端固定件

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...
5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0402174>



汇流条，DIN VDE 0611-4: 1991-02，颜色: 银色

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>



ST-BW - 助动工具

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1207608>

螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧



B-STIFT - 标记笔

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051993>

标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

技术数据

产品属性

产品类型	直通式接线端子
------	---------

尺寸

宽度	445 mm
高度	358 mm
深度	118 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
----	---------------

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 启动工具



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1185519>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	不适用, 无电气和电子设备
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn