

2 极梳形连接件



产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	梳状连接器
产品名称	梳状连接器
产品的规格	用于相同电位的桥接，电源电流最大 6 A/2 极
综合技术数据	
显示方式 LED	否
产品组件	
• 半导体输入端	否
外壳材料的可燃性等级	UL94 V-0
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	X
RoHS 指令（日期）	03/25/2015
机械数据	
产品组件 插座	否
接口/ 接线端子	
产品功能 端子可拆卸	否
装入/固定/外廓尺寸	
高度	3.3 mm
宽度	12.5 mm
深度	11 mm
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-40 ... +85 °C
• 运输期间	-40 ... +85 °C
认可 证书	
General Product Approval	
EMV	



[Confirmation](#)



[KC](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RQ3901-0A>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3901-0A>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RQ3901-0A>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3901-0A&lang=en

特性曲线: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0A/manual>



上一次修改:

2021/5/6