

技术资料

TP40 汽车延伸式探针 (5个)



主要特性

- 香蕉插孔可使用所有的数字多用表和香蕉插孔线
- 测试达 60 V的直流电压

产品概述: TP40 汽车延伸式探针 (5个)

灵活和成型的1-¼英寸探针，可方便地通过密封圈连接导体。可测试高达60V的直流电压，这些探针对于燃油喷射器、TPS和MAP传感器，以及那些具有weather pack密封的导体是必不可少的。显眼的黄色在引擎中的部件中非常显眼，不会遗漏。可方便连接具有可拆卸端子的测试线，如TL224。

型号



Fluke TP40

TP40 汽车延伸式探针 (5个)

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229