

CARACTERISTIQUES

- Desserrable et réutilisable
- Facile à utiliser et rapide à installer
- Norme d'inflammabilité UL 94V-2
- Adapté à de nombreuses applications

Serre-câble desserrable RS PRO en nylon noir, 300 x 4,5 mm

RS code commande : 811-1811



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les serre-câbles desserrables RS PRO sont fabriqués en Nylon 66 (également connu sous le nom de nylon 6.6), ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés plusieurs fois. Ils sont idéaux pour le travail sur des prototypes, car ils peuvent être facilement rouverts pour permettre l'ajout de nouveaux fils à un faisceau. Ces serre-câbles sont un type de fixation utilisé pour maintenir des objets ensemble, principalement des câbles ou des fils électriques, et sont une attache autobloquante en une seule pièce. Ils fonctionnent comme des sangles pour organiser les câbles, et sont disponibles dans une large gamme de tailles.

Caractéristiques


Type	Desserrable
Couleur	Noir
Matériau	Nylon 66
Application	Regroupement de fils ensemble, applications dans les industries telles que : gestion de câbles, maison/bricolage, jardin
Comportement au feu	Ignifuges
Quantité	100

Spécifications mécaniques

Longueur	300mm
Largeur	4,5mm
Résistance à la traction	215,6N
Résistance maximale de l'ensemble	80mm

Homologations

Normes Met	UL94V-2
------------	---------



RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111795	125x4.5	25	50	22	Black	100
8111802	250x4.5	35	50	22		
8111805	150x4.5	50	50	22		
8111808	200x4.5	65	50	22		
8111811	300x4.5	80	50	22		