

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Noir

Product ID: MDP2DVIMM6BS



Le câble adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM6BS de 1,8 m permet de connecter directement votre source vidéo Mini DisplayPort (ordinateur portable, Macbook®, Ultrabook™, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, ce qui vous évite d'acheter des adaptateurs supplémentaires.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie Mini DisplayPort, l'adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux adaptateurs passifs, le modèle MDP2DVIMM6BS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200.

Le modèle MDP2DVIMM6BS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple Cinema Display.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity
- Connectez directement votre écran DVI (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

Features

- Convertisseur actif Mini DisplayPort vers DVI
- 1 connecteur DisplayPort mâle, 1 connecteur DVI mâle
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p
- Installation plug-and-play

Matériel	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	DisplayPort
	ID du chipset	Parade - PS171
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	DVI
	Type adaptateur	Câbles adaptateurs
Performance	Longueur max. de câble	6 ft [1.8 m]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200
	Résolutions prises en charge	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
	Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
	Longueur de câble	6.1 ft [1.9 m]
	Longueur du produit	73 in [1855 mm]
	Poids du produit	3.6 oz [100.7 g]
Informations d'emballage	Poids brut	4.3 oz [123 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.