

特点

- 带焊接链节的钢链
- 电镀表面
- 提供不同的链路尺寸
- 链条以 10m 长度盒装供货

RS Pro 镀锌链条

RS 号: 752- 509



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro link 链条由焊接钢制成、适用于悬架应用。该链条采用镀锌表面、可提供一定程度的防腐蚀保护、可用于存储和安全应用。

- [752-408](#) 是 10m 钢链、带 14L x 2.5 mm 直径链节尺寸
- [752-414](#) 是 10m 钢链、带 24L x 2.5mm 直径链节尺寸
- [752-420](#) 是 10m 钢链、带 16L x 3mm 直径链节尺寸
- [752-436](#) 是 10m 钢链、带 21L x 3 mm 直径链节尺寸
- [752-442](#) 是 10m 钢链、带 26L x 3 mm 直径链节尺寸
- [752-458](#) 是 10m 钢链、带 19L x 4 mm 直径链节尺寸
- [752-464](#) 是 10m 钢链、带 32L x 4 mm 直径链节尺寸
- [752-470](#) 是 10m 钢链、带 21L x 5 mm 直径链节尺寸
- [752-486](#) 是 10m 钢链、带 35L x 5 mm 直径链节尺寸
- [752-492](#) 是 10m 钢链、带 25L x 6.5 mm 直径链节尺寸
- [752-509](#) 是 10m 钢链、带 42L x 6 mm 直径链节尺寸
- [660-6828](#) 是 10m 钢链、带 28L x 7 mm 直径链节尺寸

一般规格

链类型	链接
材料	钢
表面	镀锌
链路类型	长
应用	船舶、近水或潮湿环境中、轻型到中型应用中的提升用途、悬架用途、Gates 或气瓶。

机械规格

长度	10m
链节直径	6mm
链路长度	42mm
链路宽度	10.8mm
提升负载	140kg

认证

符合标准

din 5685

