

CARACTERISTIQUES

- Couleur noire ou naturelle
- Adapté à de nombreuses applications
- Facile à enfiler
- Fonctionne comme des sangles pour garder les câbles bien rangés
- Disponible dans une gamme de tailles et de couleurs

Serre-câble RS PRO en nylon noir, 380 x 7 mm

RS code commande : 811- 1669



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La conception d'un serre-câble inclut une tête qui fournit la fente par laquelle le ruban peut être tiré pour former une boucle. Le câble peut être tiré à travers la fente jusqu'à ce que la boucle voulue soit obtenue, puis le câble excédentaire peut être coupé. Lorsqu'il est fileté à travers la fente, les dents du câble forment un verrou qui ne peut pas être tiré en arrière. Ces serre-câbles en nylon standard doivent être un élément essentiel de chaque boîte à outils. Avec RS PRO, il existe une grande variété de longueurs, de largeurs et de couleurs pour s'adapter à tous vos besoins.

Caractéristiques


Type	Non desserrable
Couleur	Noir
Matériau	Nylon 66
Application	Regroupement de fils ensemble, gestion de câbles, maison/bricolage Jardin
Comportement au feu	Ignifuges
Quantité	1 000

Spécifications mécaniques


Longueur	380mm
Largeur	7,6mm
Résistance maximale de l'ensemble	105mm

Homologations

Normes Met	UL 94V-2
-------------------	----------



Material: UL 94V-2 Nylon 66 Black



RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111650	300x4.8	83	50	22	Black	1000
8111662	368x4.8	105	50	22		
8111666	203x4.6	52	50	22		
8111669	380x7.6	105	120	55		
8111697	250x4.8	68	50	22		
8111672	610x9.0	177	175	80		100
8111675	550x12.7	159	250	114		
8111678	450x8.0	128	132	60		
8111681	762x9.0	227	175	80		
8111684	340x7.6	92	120	55		
8111688	300x7.6	80	120	55		