

特点

- 减震性能
- 耐磨损
- PET 聚酯材料
- 安全系数 7:1
- 用于提升重载

RS 1m Pro 黄色吊索织带、 3T

RS 号: 729-3007



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 的这款聚酯织带吊索设计用于承受重载，同时确保其安全。由于其重量轻、韧性好，而且它的柔性可以在装载时减少冲击，因此成为备受欢迎的选择。宽承载表面有助于保护您正在提升的负载免受划痕和凹痕。

一般规格

吊索类型	织带
直向拉力负载	3000kg
安全工作负载（ 2 支脚）	4200kg
安全工作负载（ 4 支腿）	3000kg
安全工作负载（扼流圈悬挂装置）	2400kg
安全系数	7:1
材料	PET
颜色	黄色、
应用	货物搬运、船运、建筑 日志记录

机械规格

长度	1000mm
宽度	90mm
端接头	眼睛对眼睛平视

操作环境规格

工作温度	-40°C 至 +100°C
------	----------------

认证

符合标准	EN 1492-1
------	-----------

