



Morsetti

- HelaCon Easy

Grazie alle ridotte dimensioni, questi morsetti sono adatti ad installazioni in spazi ristretti e possono essere utilizzati in tutti i tipi di scatole di derivazione sia a parete che da incasso.

Caratteristiche del prodotto

- Ideali per una connessione veloce, facile e sicura
- Per la connessione dei cavi nelle installazioni civili
- Utilizzati con impianti fino ad un massimo di 450 volt
- Con un numero variabile di ingressi per adattarsi all'applicazione
- Diametri da 0,5 fino a 1,5 mm e da 1,0 fino a 2,5 mm



Grazie al suo design compatto HelaCon Easy è utile dove gli spazi sono limitati.



Per maggiori informazioni


MATERIALE	Poliamide (PA)	
Sezione filo (VDE)	0.5-1.5 mm ² rigido	1.0-2.5 mm ² rigido
Corrente max.	17,5 A	24 A
Voltaggio max.	450 V	
Spelatura fili	11 mm	
Resistenza al fuoco	UL94 V2	
Temp. di esercizio	da -30°C a +110°C (VDE), da -30°C a +105°C (cULus)	
Certificazioni	ENEC, FIMKO, VDE	CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO, KEMA-KEUR, VDE

HF ✓

RoHS ✓



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni!
Per certificazioni specifiche di prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Morsetti

- HelaCon Easy

ARTICOLO	Disegno	Sezione filo (VDE)	Numero di Ingressi	Colore	Largh. (W)	Altezza (H)	Profondità D (mm)	Cont. conf.	UNS
HECE-2		1.0-2.5 rigido	2	Grigio (GY)	10,5	9,5	19,5	100 pezzi	148-90006
HECE-3		-	3	Grigio (GY)	13,5	9,5	19,7	75 pezzi	148-90007
HECE-4		-	4	Grigio (GY)	17,2	9,5	19,7	100 pezzi	148-90008
HECE-5		-	5	Grigio (GY)	21,1	9,5	19,7	100 pezzi	148-90009
HECE-8		-	8	Grigio (GY)	17,5	16,8	19,0	50 pezzi	148-90010
HECE-3x1.5		0.5 - 1.5 rigido	3	Grigio (GY)	11,4	8,8	18,5	100 pezzi	148-90013
HECE-5x1.5		-	5	Grigio (GY)	17,2	8,8	18,5	100 pezzi	148-90015
HECE-8x1.5		-	8	Grigio (GY)	26,0	8,8	18,5	75 pezzi	148-90018

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni!
Per certificazioni specifiche di prodotto, fate riferimento all'Appendice.